

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1526.010

## Cajas de bornes KL

Estado: 7/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# KL 1526.010 - Cajas de bornes KL Acero inoxidable

Caja de bornes de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Grado de protección IP 66.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                             | KL 1526.010   |
| Material                               | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado |
| Superficie                             | Caja y tapa: pulimentada, grano 180   |
| Unidad de envase                       | Caja con tapa<br>Cierre rápido incl. casquillos de plástico   |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66   |
| Código IK                              | IK08  |
| Dimensiones                            | Anchura: 300 mm<br>Altura: 300 mm<br>Profundidad: 120 mm  |
| Grosor del material de la tapa         | 1,25 mm   |
| Grosor del material de la caja         | 1,25 mm   |
| Cierre                                 | Nº de cierres: 4  |
| Material básico                        | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)  |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).   |
| Peso neto                              | 3.54  |
| Peso bruto                             | 3.74  |
| Código arancelario                     | 84879090  |
| EAN                                    | 4028177008540   |
| E-Number Sweden                        | E3404368  |

## Características

---

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC000261 |
| ETIM 8     | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

---

## Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)             |
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |

---