

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.167.2500.50

GM-EMC

Estado: 9/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.167.2500.50 - GM-EMC

Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte, adecuada para envoltorios metálicos recubiertos de plástico

Características

Referencia	SZ 1.167.2500.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte
Material	Latón
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	30 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 3,5 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C
Long. de la rosca	3,5 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).

Características

Código arancelario	74153300
Descripción producto	Contratuerca GM-MS-EMV M25x1,5 latón niq
