


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.299.1600.15

HSK-K-PVDF

Estado: 10/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.299.1600.15 - HSK-K-PVDF

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas

## Características

Referencia	SZ 1.299.1600.15
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
Material	PVDF V0 según UL 94 Junta de sellado: FKM
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) con anillo O extra IP 69K con anillo O extra
Ancho de llave	27 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 10 mm
Campo de temperatura de servicio	-35 °C...150 °C

## Características

Long. de la rosca	10 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878418505
ECLASS 8.0	27149109