Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1319.600

Armario compacto HD, de dos puertas

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



HD 1319.600 - Armario compacto HD, de dos puertas

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos







Características

Referencia	HD 1319.600
Ejecución	Cajas Hygienic Design
Material	Caja y puertas: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
	Placa de montaje: chapa de acero
	Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
	Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad
	asperezas < 0,8 μm
	Placa de montaje: galvanizada
	Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase	Caja cerrada en todo el contorno
	Puertas con junta insertada
	Placa de montaje
Dimensiones	Anchura: 1.010 mm
	Alt. frontal: 1.250 mm
	Altura posterior: 1.480 mm
	Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	945 mm x 1.175 mm

© Rittal 2025 2

Características

Ángulo de abertura de la puerta	125°
Código IK	IK08
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC	IP 66
60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Tipo de comunicación según UL	Type 1
50E	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Tipo 13
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	91.2
Peso bruto	92.5
Código arancelario	94032080
EAN	4028177918528
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones UL	+ C-UL (listed)
-----------------	-----------------

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025