

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.676.2900.01 HSK-INOX-PVDF (1.4404)

Estado: 1/08/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.676.2900.01 - HSK-INOX-PVDF (1.4404)

Prensaestopas estándar de acero inoxidable con rango de temperatura ampliado (1.4404)

Características

Referencia	SZ 1.676.2900.01
Ejecución	recto
Descripción producto	Prensaestopas estándar de acero inoxidable con rango de temperatura ampliado (1.4404)
Material	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Junta de sellado: FKM
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Ancho de llave	41 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No
Dimensiones	Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio	-35 °C...150 °C
Long. de la rosca	8 mm

Características

Unidad de embalaje	5 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878439968
ECLASS 8.0	27149109