Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.691.2500.50 HSK-M-EMC

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 1.691.2500.50 - HSK-M-EMC

Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI

Características

Referencia	SZ 1.691.2500.50
Ejecución	recto
Descripción producto	Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI
Material	Latón Junta de sellado: NBR/FKM O-Ring: NBR/FKM Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Superficie	niquelado (mate)
Color	Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Paso de rosca	1,5 mm
Ancho de llave	30 mm
Para zona EX gas	sin
Radio de flexión (máx.)	No
Ejecución con ensayo contra explosiones	No
Prensaestopa plano	No
Libre de halógenos	Sí
Refuerzo de fibra de vidrio	No
Junta múltiple	No
Resistente a golpes	Sí
Con contratuerca	No
Prensaestopa divisible	No

© Rittal 2025

Características

Dimensiones	Long. de la rosca: 7 mm
Campo de temperatura de servicio	-40 °C
Long. de la rosca	7 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Código arancelario	85389099
EAN	4033878441510
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3