


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.740.1602.50

HSK-INOX-HD

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.740.1602.50 - HSK-INOX-HD

El prensaestopas HSK de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad, por ejemplo, en la industria farmacéutica, alimentaria y química, así como en la tecnología biológica y de salas blancas.

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | SZ 1.740.1602.50 |
| Ejecución | recto |
| Descripción producto | El prensaestopas HSK de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad |
| Material | Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) |
| Color | Otros |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 |
| Paso de rosca | 1,5 mm |
| Ancho de llave | 18 mm |
| Para zona EX gas | sin |
| Radio de flexión (máx.) | No |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No |
| Prensaestopa plano | No |
| Libre de halógenos | Sí |
| Refuerzo de fibra de vidrio | No |
| Junta múltiple | No |
| Resistente a golpes | Sí |
| Con contratuerca | No |

Características

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Prensaestopa divisible | No |
| Dimensiones | Long. de la rosca: 6 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -40 °C...120 °C |
| Long. de la rosca | 6 mm |
| Unidad de embalaje | 10 pza(s). |
| Código arancelario | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Descripción producto | HSK-INOX-HD M16 (AD azul) 5-10 mm |