

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

**Columna de señalización LED
compacta**

Estado: 30/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2372.100 - Columna de señalización LED compacta

LED's de larga vida útil, escasas tareas de montaje y costes de almacenaje.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | SG 2372.100 |
| Ejecución | 3 elementos, rojo, amarillo, verde |
| Descripción producto | Ángulo de radiación: 3 x 120°, Estado de entrega: luz fija. Función de intermitencia accionable a través de SPS |
| Ventajas | Solución completa a punto de conexión Escasa altura de montaje Larga vida útil de los leds Escasas tareas de montaje y costes de almacenaje |
| Entrada de cables | Sección de cables mín.: 3 mm Sección máx. del cable: 6,5 mm |
| Diámetro | 72 mm |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Unión por bornes roscados |
| Elemento luminoso | Leds |
| Tensión de aislamiento | < 60 V c.c. |
| Dimensiones | Altura: 177 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...70 °C |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 65 |
| Tensión de servicio | 24 V 24 V (c.c.) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.339 |
| Peso bruto | 0.34 |
| Código arancelario | 85318070 |
| EAN | 4028177442719 |

Características

ECLASS 8.0

27371230

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UR |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |