Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.631 Prensaestopas de poliamida

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 2411.631 - Prensaestopas de poliamida

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Características

Referencia	SZ 2411.631
Ventajas	Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje. Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
Material	Poliamida 6 Junta: CR/NBR
Color	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensiones	Altura: 35,5 mm
Rosca	M25 x 1,5
Long. de la rosca	8 mm
Sección de cables mín.	10 mm
Sección máx. del cable	17 mm
Campo de temperatura de servicio	-30 °C100 °C
torque	5 Nm
Ancho de llave	29 mm
Dimensiones	Rosca: M25 x 1,5 Long. de la rosca: 8 mm
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Tipo 13

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	25 pza(s).
Peso neto	0.475
Peso bruto	0.495
Código arancelario	39269097
EAN	4028177820753
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprobaciones

Aprobaciones	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3