Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.200 Luminaria LED

Estado: 3/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 2500.200 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





Características

Referencia	SZ 2500.200
Ejecución	sin base de enchufe
Ventajas	Óptima iluminación de todo el armario
	A elección con fijación clip, atornillada o imán
	Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Ejecución	sin base de enchufe
	Conector con giro de 90°
	Ajuste de la distribución de luz
Material	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
	Cubierta de la iluminación: policarbonato
	Extremos de la luminaria: PC-ABS
Color	Caja: RAL 7016
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Potencia	11 W
Posibilidades de conexión	Alimentación, 3 polos
	Cableado de paso, 3 polos
	Interruptor de puerta
Overvoltage category	II

© Rittal 2025

Características

Clase de protección	II (aislado)
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	300 V c.a.
Posibilidades de montaje	Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Flujo luminoso	900 lm
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones	Anchura: 437 mm Altura: 75 mm Profundidad: 23 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.426
Peso bruto	0.56
Código arancelario	94054990
EAN	4028177806955
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Aprobaciones	cqc-ccc
	ENEC
	UL
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025