

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3110.000 Termostato

Estado: 12/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3110.000 - Termostato Termostato interior para armarios

Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.

Características

Referencia	SK 3110.000
Descripción producto	Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.
Ventajas	Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior. Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto
Datos técnicos	Regulador bimetalico como órgano sensible a las temperaturas con realimentación térmica Características del contacto: Contacto conmutado de un polo de ruptura brusca Carga de contacto admisible: Cl. 5 – 3 (calefactor): c.a. 10 (4) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$)/Cl. 5 – 4 (refrigerar): c.a. 5 (4) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$)/c.c.= máx. 30 W Histéresis: aprox. 1 K \pm 0,8 K
Color	RAL 7035
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Dimensiones	Anchura: 71 mm Altura: 71 mm Profundidad: 33,5 mm
Campo de regulación	5 °C...60 °C
Tensión de servicio	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (c.c.)

Características

Peso neto	0,095 kg
Peso bruto	0,12 kg
Código arancelario	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Descripción producto	SK TERMOSTATO 5-55° 230V/24V

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
