#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SK 3126.100

# Intercambiadores de calor aire-aire TopTherm

Estado: 3/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



## SK 3126.100 - Intercambiadores de calor aire-aire TopTherm montaje mural con regulador

Unidad de intercambiador de calor para montaje mural completamente preparada para conexión con regulación e indicador digital de temperatura.

#### Características

Referencia	SK 3126.100
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa a punto de conexión Regleta de bornes de conexión a presión Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia calorífica específica	17,5 W/K
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior a 50 Hz: 265 m³/h Circuito exterior a 60 Hz: 315 m³/h Circuito interior a 50 Hz: 265 m³/h Circuito interior a 60 Hz: 315 m³/h
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,22 A A 60 Hz: 0,26 A
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 150 mm
Fusible previo	Automático/fusible: 2 A

© Rittal 2025 2

#### Características

Regulación de la temperatura	Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	-5 °C55 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529	Circuito interior IP 54 Circuito exterior IP 34
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8.904
Peso bruto	9.373
Código arancelario	84158300
EAN	4028177388956
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3