


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SK 3183.125

Filtro plisado

Estado: 16/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))

SK 3183.125 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.



Características

Referencia	SK 3183.125
Ejecución	para ventiladores con filtro/filtros de salida
Material	Filtro plisado: base poliéster, policarbonato meltblown Estera de absorción: 100% poliéster
Color	blanco
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 282 mm Profundidad: 21 mm

Características

Dimensiones estera de absorción	Anchura: 289 mm Altura: 289 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55 en montaje en ventilador con filtro/filtro de salida
Grado de protección	El grado de protección en combinación con ventilador con filtro/filtro de salida 3245.xxx es IP 52
Observación referente a la referencia	No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.57
Peso bruto	0.62
Código arancelario	56039390
EAN	4028177969087
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------
