Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3110.000 Termostato

Estado: 2/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SK 3110.000 - Termostato Termostato interior para armarios

Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.

Características

Referencia	SK 3110.000
Descripción producto	Especialmente apto para el control de ventiladores, resistencias calefactoras e intercambiadores de calor, pero también como dispositivo de alarma para el control de la temperatura interior del armario.
Ventajas	Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior. Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto
Datos técnicos	Regulador bimetálico como órgano sensible a las temperaturas con realimentación térmica Características del contacto: Contacto conmutado de un polo de ruptura brusca Carga de contacto admisible: Cl. 5 – 3 (calefactor): c.a. 10 (4) A (carga inductiva en cos φ = 0,6)/Cl. 5 – 4 (refrigerar): c.a. 5 (4) A (carga inductiva en cos φ = 0,6)/c.c.= máx. 30 W Histéresis: aprox. 1 K ± 0,8 K
Color	RAL 7035
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Dimensiones	Anchura: 71 mm Altura: 71 mm Profundidad: 33,5 mm
Campo de regulación	5 °C60 °C
Tensión de servicio	24 V - 230 V, 1~ 24 V - 60 V (c.c.)

© Rittal 2025

Características

Peso neto	0.095
Peso bruto	0.12
Código arancelario	90321020
EAN	4028177036598
E-Number Sweden	E3404752
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) VDE
Certificados	EAC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3