### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3114.200

# Indicador digital de temperatura y termostato

Estado: 16/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# SK 3114.200 - Indicador digital de temperatura y termostato

Para montaje a la puerta o pared del armario.

#### Características

Referencia	SK 3114.200	
Descripción producto	Para montaje a la puerta o pared del armario.	
Datos técnicos	Indicación de 7 segmentos de tres cifras Conmutable de °C/°F Cable para sonda NTC de 1.800 mm de longitud Dos salidas de relé como contacto conmutado y de trabajo (carga máx. de contacto 230 V, 6 A) Histéresis a elección	
Color	RAL 7035	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Campo de temperatura de servicio	0 °C50 °C	
Campo de regulación	5 °C55 °C	
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (c.c.)	
Campo de temperatura de almacenaje	-20 °C70 °C	
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54	
Peso neto	0.258	
Peso bruto	0.259	
Código arancelario	90321020	
EAN	4028177631434	
ETIM 9	EC004587	
ETIM 8	EC004587	

© Rittal 2025

#### Características

ECLASS 8.0	27210707
ECLASS 8.0	27210707

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	UR	
Certificados	EAC	
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK	

© Rittal 2025 3