

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3126.115**

**Intercambiadores de calor aire-aire  
TopTherm**

Estado: 15/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3126.115 - Intercambiadores de calor aire-aire

## TopTherm montaje mural con regulador

Unidad de intercambiador de calor para montaje mural completamente preparada para conexión con regulación e indicador digital de temperatura.

### Características

Referencia	SK 3126.115
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa a punto de conexión Regleta de bornes de conexión a presión Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia calorífica específica	17,5 W/K
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior a 50 Hz: 265 m <sup>3</sup> /h Circuito exterior a 60 Hz: 315 m <sup>3</sup> /h Circuito interior a 50 Hz: 265 m <sup>3</sup> /h Circuito interior a 60 Hz: 315 m <sup>3</sup> /h
Tensión de servicio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,46 A A 60 Hz: 0,5 A
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 150 mm
Fusible previo	Automático/fusible: 2 A

# Características

Regulación de la temperatura	Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529	Circuito interior IP 54 Circuito exterior IP 34
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8,94 kg
Peso bruto	9,54 kg
Código arancelario	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Descripción producto	SK Intercambiador de calor aire/aire TopTherm, montaje mural, 17,5 W/K, 115V, 50/60Hz, An.Al.Pr.: 280 x 550 x 150 mm

# Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK