

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724

Ventilador con filtro Blue e+

Estado: 13/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Ventilador con filtro Blue e+

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 1160 m³/h, grado de protección estándar IP 54.



Características

Referencia	SK 3237.724
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
Ventajas	Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario Montaje sin herramientas
Material	Plástico
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Ventilador	Axial, motor de corriente continua
Caudal de aire soplado libre (con filtro)	Para c.c.: 20 m ³ /h

Características

Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón	Para c.c.: 15 m ³ /h
Tensión de servicio	24 V (c.c.)
Potencia nominal Pel	Para c.c.: 1,4 W
Intensidad máx.	Para c.c.: 0,06 A
Dimensiones	Anchura: 116,5 mm Altura: 116,5 mm Profundidad: 64,5 mm
Pr. de montaje	46 mm
Sección de montaje	Ancho escotadura: 92 mm Altura escotadura: 92 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con filtro IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA	Tipo 12 con filtro Tipo 3, 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
Fusible previo	Automático/fusible: 2 A
Observación	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
Campo de temperatura de servicio	-15 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-30 °C...70 °C
Nivel de ruido	Para c.c.: 42 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,21 kg
Peso bruto	0,292 kg
Código arancelario	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Características

Descripción producto	SK Ventilador con filtro Blue e+, 20 m ³ /h, 24 V (c.c.), An.xAl.xPr.: 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
----------------------	--

Aprobaciones

Aprobaciones	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------