


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3305.130

## Refrigeradores murales

Estado: 18/07/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3305.130 - Refrigeradores murales con controlador básico

Refrigeradores murales en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador básico estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.



## Características

|                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                         | SK 3305.130                                                                                                                                                                                                |
| Material                                           | Chapa de acero                                                                                                                                                                                             |
| Unidad de envase                                   | Cableado a punto de conexión<br>Plantilla de taladros<br>Material de fijación                                                                                                                              |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1.500 W<br>Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1.510 W<br>Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 850 W<br>Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1.020 W |
| Tensión de servicio                                | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                     |
| Intensidad máx.                                    | A 50 Hz: 5,6 A<br>A 60 Hz: 6,2 A                                                                                                                                                                           |
| Intensidad de arranque (máx.)                      | A 50 Hz: 22 A<br>A 60 Hz: 24 A                                                                                                                                                                             |
| Caudal de aire (soplado libre)                     | Circuito exterior: 900 m³/h<br>Circuito interior: 800 m³/h                                                                                                                                                 |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35     | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8                                                                                                                                                         |

# Características

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución                              | montaje mural                                                                                                                                                          |
| Dimensiones                            | Anchura: 400 mm<br>Altura: 950 mm<br>Profundidad: 260 mm                                                                                                               |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Circuito exterior IP 34<br>Circuito interior IP 54                                                                                                                     |
| Refrigerante/medio refrigerante        | Agente refrigerante: R134a<br>Cantidad: 0,6 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 1.430<br>CO2 Equivalente (CO2e): 0,86 t                                              |
| Regulación de la temperatura           | Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)                                                                                                                      |
| Campo de temperatura de servicio       | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                          |
| Campo de regulación                    | 30 °C...55 °C                                                                                                                                                          |
| Potencia nominal Pel                   | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 850 W<br>Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1.000 W<br>Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1.000 W<br>Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1.160 W |
| Fusible previo                         | Automático/fusible: 16...16 A                                                                                                                                          |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                                                                                                                              |
| EAN                                    | 4028177560208                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0                             | 27180704                                                                                                                                                               |

# Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Certificados  | EAC                                                         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |