

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.600

Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 28/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.600 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



Características

Referencia	SK 3305.600
Ejecución	montaje mural
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color	RAL 9007
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,73 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,18 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda

Características

Intensidad máx.	A 50 Hz: 6,1 A A 60 Hz: 6,5 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 12 A A 60 Hz: 14 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 805 m ³ /h Circuito interior: 585 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 260 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,61 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 0,38 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de regulación	20 °C...55 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,87 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,96 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,91 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Fusible previo	Automático/fusible: 16 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	35,15 kg
Peso bruto	39 kg
Código arancelario	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descripción producto	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1500W. INOX. Confortcontroller 230V, 50/60/HZ

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK