


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.066

### Estera filtrante

Estado: 14/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.066 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

## Características

Referencia	SK 3243.066
Ejecución	para ventiladores con filtro EMC
Descripción producto	De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 °C, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material	Fibras químicas con recubrimiento de cobre níquelado cromado
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3243.6.. 3244.6.. 3245.6..
Dimensiones	Anchura: 294 mm Altura: 294 mm Profundidad: 17 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G3
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0,14 kg
Peso bruto	0,156 kg
Código arancelario	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

# Características

---

ECLASS 8.0

27180706

---

Descripción producto

SK EMC ESTERA FILTRANTE P/ 3243/44/45

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)