Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.504

Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X

Estado: 4/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3303.504 - Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.







Características

Referencia	SK 3303.504
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Color	RAL 7001
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación

Características

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 315 m³/h Circuito interior: 265 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 285 mm Altura: 620 mm Profundidad: 298 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,11 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de regulación	20 °C...50 °C

© Rittal 2026

Características

Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Fusible previo	Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	36 kg
Peso bruto	39,375 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Código arancelario	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descripción producto	SK Refrigerador mural Blue e, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, acero inoxidable, An.Al.Pr. 285 x 620 x 298 mm

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	FCC Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK