Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.510

Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 4/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3303.510 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



Características

Referencia	SK 3303.510
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Tensión de servicio	115 V, 1~, 60 Hz

Características

Intensidad máx.	A 60 Hz: 5,7 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 60 Hz: 11,5 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 345 m³/h Circuito interior: 280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 210 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,19 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,12 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de regulación	20 °C...54 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Fusible previo	Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	16,15 kg

Características

Peso bruto	18,6 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Código arancelario	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descripción producto	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 500W. Confortcontroller 115V, 50/60/HZ

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK