

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.850 Chiller TopTherm

Estado: 23/09/2024 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.850 - Chiller TopTherm 8 – 25 kW

Los Chillers TopTherm en armarios TS con escasa superficie de apoyo son perfectos para integrar en una fila de armarios. Su construcción modular y la ejecución bifrecuencia los hacen muy flexibles. Adicionalmente ofrecen una alta comodidad en las tareas de mantenimiento y una alta fiabilidad gracias a la protección contra congelación.

Características

Referencia	SK 3335.850
Ventajas	Construcción modular Pocas necesidades de espacio Elevada comodidad de manejo Elevada fiabilidad gracias a la protección anticongelación Internacional gracias a la ejecución de bifrecuencia Rápida disponibilidad, entrega de la plataforma básica directamente de fábrica
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad a punto de conexión con laterales y puerta Documentación multilingüe, incl. esquema de funcionamiento y eléctrico
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 44 (electricidad)
Potencia total de refrigeración Tw10 / Tu32	Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/50 Hz: 13,8 kW Potencia de refrigeración Tw10 Tu32/60 Hz: 15,2 kW
Potencia total de refrigeración Tw18 / Tu32	Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/50 Hz: 16 kW Potencia de refrigeración Tw18 Tu32/60 Hz: 17,6 kW
Tensión de servicio	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones	Anchura: 805 mm Altura: 2.140 mm Profundidad: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)	35 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)	65 l/min

Características

Observación	En 3335.880 y 3335.890 se precisan 2 filtros metálicos
Regulación de la temperatura	Regulación por microcontrolador (ajuste de fábrica +18 °C, también posibilidad de regulación por valor diferencial)
Campo de temperatura de servicio	10 °C...43 °C
Rango de temperatura del medio refrigerante	10 °C...25 °C
Histéresis térmica	± 2 K
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R410A Cantidad: 2,8 kg Global Warming Potential (GWP): 2.088 CO2 Equivalente (CO2e): 5,85 t
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 7,3 kW A 60 Hz: 9,2 kW
Intensidad máx.	A 50 Hz: 12,7 A A 60 Hz: 13,3 A
Acometidas de agua	Rosca hembra G 1"
Número de circuitos de refrigeración	1
Depósito	Volumen: 75 l
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	282 kg
Peso neto	255
Peso bruto	259
Código arancelario	84186900
EAN	4028177690059
ETIM 7.0	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad