Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Latiguillo de conexión

Estado: 4/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

SK 3311.040 - Latiguillo de conexión

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Características

Referencia	SK 3311.040
Material	NBR (interior) con espiral de acero e inserto de tejido
Ejecución	Refrigeración de rack
Longitud	1,8 m
Acometidas de agua	Rosca hembra G 1½"
Campo de temperatura de servicio	-30 °C...70 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)	16 bar
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	6,302 kg
Peso bruto	6,779 kg
Código arancelario	39173200
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descripción producto	SK Manga de conexión, para acometida de agua abajo y arriba, para LCP Rack/Inline CW, longitud 1800 mm