

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.600

Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 25/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.600 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



Características

Referencia	SK 3361.600
Ejecución	montaje mural
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color	RAL 9007
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Características

Intensidad máx.	A 50 Hz: 2,7 A A 60 Hz: 2,7 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 6 A A 60 Hz: 9,6 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 550 m ³ /h Circuito interior: 230 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 280 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 0,28 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,18 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de regulación	20 °C...52 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,46 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar

Características

Fusible previo	Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	21,435 kg
Peso bruto	21,82 kg
Código arancelario	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descripción producto	SK Refrigerador mural Blue e, 0,82 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, acero inoxidable, An.Al.Pr. 280 x 550 x 280 mm

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK