

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.610

Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 14/01/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3328.610 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



Características

Referencia	SK 3328.610
Ejecución	montaje mural
Ventajas	Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color	RAL 9007
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,44 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Tensión de servicio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Características

Intensidad máx.	A 50 Hz: 13,4 A A 60 Hz: 14,8 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 27 A A 60 Hz: 27 A
Caudal de aire (soplado libre)	Círculo exterior: 640 m ³ /h Círculo interior: 550 m ³ /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidad: 295 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Círculo exterior IP 34 Círculo interior IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ Equivalente (CO ₂ e): 1,36 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C
Campo de regulación	20 °C...55 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,04 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda

Características

Fusible previo	Interruptor de protección del transformador: 18...25 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	73
Peso bruto	73
Código arancelario	84158200
EAN	4028177379800
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC
Explicaciones	FCC Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK