

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010

Bases portafusibles

Estado: 25/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.010 - Bases portafusibles

3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Características

Referencia	SV 3418.010
Material	Base portafusibles: poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección contra contactos: poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Fusibles	D 02-E 18 (Casquillo de ajuste)
Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Intensidad máx.	63 A
Tensión de servicio	400 V, 3~
Observación	Para la aplicación de fusibles según DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensiones	Anchura: 27 mm Altura: 209 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 25 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Nº de polos	3 polos
Tensión asignada de servicio (L1 + L2)	400 V (c.c.)

Características

Tensión asignada de servicio (L1 + L3) 400 V (c.c.)

Sección conductor cilíndrico 1,5 - 25 mm²

Unidad de embalaje 10 pza(s).

Peso neto 1,69 kg

Peso bruto 1,78 kg

Contenido de cobre (kg / pza.) 0,018

Código arancelario 85369095

ETIM 9 EC001644

ETIM 8 EC001644

ECLASS 8.0 27142120

Descripción producto SV Portafusibles D02-E18, UE=10pzas..

Aprobaciones

Aprobaciones ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping

Explicaciones Declaración de conformidad