

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

**Seccionador bajo carga para
fusibles NH t. 000**

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3431.030 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000



Características

Referencia	SV 3431.030
Ejecución	For 60 mm busbar systems
Material	Poliamida, reforzado con fibra de vidrio Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre duro plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	100 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)

Características

Dimensiones	Anchura: 53 mm Altura: 213 mm
Conexión de conductores redondos	2,5 - 50 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Nº de polos	3 polos
Round conductor cross-section	2,5 - 50 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.599
Peso bruto	0.62
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.15
Código arancelario	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK