# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3329.514

# Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X

Estado: 15/10/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# SK 3329.514 - Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.







#### Características

Referencia	SK 3329.514
Ejecución	montaje mural
Descripción producto	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
Ventajas	Conexión a red con el loT Interface a través del adaptador Blue e loT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Color	RAL 7001
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado

© Rittal 2025 2

## Características

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Tensión de servicio	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.	A 50 Hz: 17 A A 60 Hz: 22 A
Intensidad de arranque (máx.)	A 50 Hz: 44 A A 60 Hz: 42 A
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 710 m³/h Circuito interior: 640 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Ejecución	montaje mural
Dimensiones	Anchura: 405 mm Altura: 1.650 mm Profundidad: 388 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-513A Cantidad: 1,1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 Equivalente (CO2e): 0,69 t
Regulación de la temperatura	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	10 °C50 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C70 °C
Campo de regulación	20 °C50 °C
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,8 kW

© Rittal 2025 3

## Características

Presión de servicio admisible (p máx.)	28 bar
Fusible previo	Interruptor de protección del transformador: 1825 A
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	84158200
EAN	4028177389472
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC
Explicaciones	FCC
	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025