



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3454.500**

**Bornes de conexión**

Estado: 10/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3454.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

## Características

Referencia	SV 3454.500
Descripción producto	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	22,5 x 20 mm
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión de conductores redondos	70 - 185 mm <sup>2</sup>
Para grosor de barra	5 mm
Unidad de embalaje	15 pza(s).
Peso neto	1.95
Peso bruto	1.982
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,6 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	85369010
EAN	4028177042711
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

# Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK