### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3364.100 Intercambiador de calor aire-agua

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# SK 3364.100 - Intercambiador de calor aire-agua montaje mural

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

#### Características

Referencia	SK 3364.100
Ejecución	montaje mural Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto	Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Cableado a punto de conexión Plantilla de taladros Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración	L 35 W 10 para 400 l/h: 1 kW
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 37 W A 60 Hz: 38 W
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,18 A A 60 Hz: 0,18 A
Presión de servicio admisible (p máx.)	1 - 10 bar
Duración de la conexión	100 %
Medio refrigerante	Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua	1 °C30 °C

© Rittal 2025 2

#### Características

Acometidas de agua	Boquillas ½"
	Rosca exterior G ¾"
Regulación de la temperatura	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio	1 °C70 °C
Observación	Válvula de retención integrada en ejecución con controlador
	Confort-e
Dimensiones	Anchura: 280 mm
	Altura: 550 mm
	Profundidad: 120 mm
Fusible previo	Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación	20 °C55 °C
Grado de protección IP según EN	IP 55
60 529	
Protection category NEMA	UL Type 1
	UL Type 3R
	UL Type 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	9.5
Peso bruto	10
Código arancelario	84158300
EAN	4028177495654
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

## **Aprobaciones**

© Rittal 2025 3

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025