Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.454 Crimpadora R8 E

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



AS 4050.454 - Crimpadora R8 E

Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.





Características

AS 4050.454 Display táctil
Display táctil
Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.
Fácil manejo
Rápido ajuste
Aplicación flexible en el taller
Rápida sustitución de consumibles
Zona de crimpado 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.)
Longitud de introducción 40 mm (1.57 in.)
Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Anchura: 288 mm
Altura: 230 mm
Profundidad: 345 mm
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
100 VA
Crimpado trapezoidal
1,8 s
1 pza(s).

© Rittal 2025

Características

Peso neto	16
Peso bruto	16
Código arancelario	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3