

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.455 Cortadora C8+

Estado: 10/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.455 - Cortadora C8+

Máquina semiautomática para el corte de cables longitudinal ajustable de forma individualizada.



## Características

Referencia	AS 4050.455
Ejecución	Con panel de mando Función Stop & Go
Descripción producto	Máquina semiautomática para el corte de cables longitudinal ajustable de forma individualizada.
Ventajas	Fácil manejo Fácil introducción de los cables Sencilla apertura de los rodillos compatible con PC Posibilidad de corte con interfaz a datos CAE Refuerza el proceso de identificación de cables mediante la indicación de los puntos de conexión en el display Sencilla transferencia de proyectos y pedidos a la cortadora automática C8+
Datos técnicos	Conductor rígido de hilos finos 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) Conductor rígido de un solo hilo 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) Para longitudes de hilo 1 - 99999 mm Velocidad de avance 0 - 1,5 m/s Fuerza de presión de los rodillos regulable Servoaccionamiento Longitud de introducción 27 mm (1.06 in.)
Unidad de envase	Cortadora C8+ Cable de conexión con conector Conexión a software de datos CAE CD de instalación

# Características

Interfaces	Eplan Pro Panel Datos CAE
Dimensiones	Anchura: 380 mm Altura: 470 mm Profundidad: 360 mm
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Potencia aparente	240 VA
Tiempo del ciclo	2 s
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	19.74
Peso bruto	20.74
Código arancelario	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090