

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Crimpadora RC

Estado: 5/07/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Crimpadora RC

Crimpadora con accionamiento electroneumático con depósito de 5 piezas para el procesamiento de punteras aisladas en rollo de secciones diferentes.



Características

Referencia	AS 4050.456
Ejecución	Display táctil Selección de la sección de cable mediante pantalla táctil Soporte para el procesamiento de máx. 23.000 punteras aisladas
Descripción producto	
Ventajas	Fácil manejo Procesado seguro y rápido de punteras aisladas Desaparecen los tiempos de preparación gracias al cambio automático de herramienta Procesado sencillo y rápido Gracias al depósito de 5 piezas no es necesario cambiar las punteras aisladas
Datos técnicos	Sección 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longitud de crimpado 8 y 10 mm Longitud de introducción 27 mm (1.06 in.)
Observación	Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Dimensiones	Anchura: 335 mm Altura: 565 mm Profundidad: 485 mm
Conexión de aire comprimido	5,5 bar
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Características

Potencia aparente	16 VA
Compresión	Crimpado trapezoidal
Tiempo del ciclo	2 s
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	24,8 kg
Peso bruto	25,4 kg
Código arancelario	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Descripción producto	AS Crimpadora RC