Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.120

Perforadora de chapa de hendiduras, redonda

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



AS 4055.120 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

Características

Referencia	AS 4055.120	
Ejecución	Con triple división	
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.	
Unidad de envase	Matrices Punzón	
Material mecanizable	Acero inoxidable	
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable	2 mm	
Ø punzonadora	20,4 mm	
Para rosca	M20	
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665	
Tornillo tensor (Ø x L)	11,1 x 60 mm	
Tornillo tensor hidráulico Ø	11,1 mm 19 cm	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	0.077	
Peso bruto	0.098	
Código arancelario	82073010	
EAN	4028177808003	

© Rittal 2025 2

Características

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3