

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.230

Perforadora de chapa redonda

Estado: 4/03/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.230 - Perforadora de chapa redonda para chapa de acero

Para punzonar escotaduras redondas

Características

Referencia	AS 4055.230
Ejecución	Con 3 puntos de corte
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase	Matrices Punzón Tornillo tensor sin rodamiento
Material mecanizable	Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero	2 mm
Ø punzonadora	30,5 mm
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Tornillo tensor (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,19 kg
Peso bruto	0,222 kg
Código arancelario	82073010

Características

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Descripción producto	Sheet metal punch round Ø 30,5 mm