Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.921 Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Estado: 15/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



AS 4055.921 - Perforex Milling Terminal MT 2101 S

El Perforex MT 2101 ofrece la mayor flexibilidad de la serie MT. Mecanizado de cualquier armario, tanto grandes como compactos.







Características

Referencia	AS 4055.921
Ejecución	Mecanización de armarios
	Mecanización de piezas planas
	Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
	Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de
	lubricación
	Comprobación automática de la herramienta
	Herramientas DIN
	Sistema neumático de sujeción
Descripción producto	El Perforex MT es un centro de mecanizado CNC de 4 ejes diseñado
	para la modificación de envolventes estándar, ofreciendo un
	mecanizado automático de piezas planas, cajas y armarios para
	taladrar, roscar y fresar. El Perforex MT 2101 ofrece la mayor
	flexibilidad de la serie MT. Mecanizado de cualquier armario, tanto
	grandes como compactos.

© Rittal 2025

Características

Ventajas	Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización Consistencia de datos gracias al software de red Sencillo manejo mediante la HMI y una pantalla de 24" Cambio automático de herramienta y medición de la longitud de la herramienta integrada El sistema de lubricación por cantidades mínimas y el disco de presión contribuyen a alargar la vida de las herramientas Aspiración automática de virutas al taladrar y fresar El husillo de altas prestaciones garantiza un mecanizado rápido, exacto y fiable Sistema tensor intuitivo con dispositivo de sujeción neumático, optimizado para los componentes del armario
Unidad de envase	La Perforex MT S se configura en base al proyecto
Material mecanizable	Aluminio Acero Acero inoxidable Plástico Cobre
Opciones de máquina	Columna de señalización 4055.954 Acceso lateral 4055.952 Sistema de brazo soporte 4055.951 Mecanizado de cubos 2000 mm 4055.953 2 topes basculantes adicionales para la mecanización múltiple de piezas 4050.066
Mando de máquina	Gestión de pedidos con Rittal Panel Processing Center (RiPPC) Control con Rittal HMI
Seguridad	Valla de seguridad según DIN EN ISO 13857 Dispositivo de protección óptico delante y detrás de la máquina Frenado seguro de los ejes, incluso en caso de caída de tensión
Interfaces	Rittal Panel Processing Center (RiPPC) EPLAN Pro Panel Rittal Configuration System Importación de datos DXF
	Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos

© Rittal 2025 3

Características

Superficie de apoyo	Anchura: 4.600 mm Altura: 2.450 mm Profundidad: 3.750 mm
Conexión de aire comprimido	6 bar
Peso de la pieza para mecanizado plano (máx.)	250 kg
Peso de la pieza para mecanizado del armario (máx.)	300 kg
Nº de espacios de herramienta	21
Precisión de mecanizado	± 0,2 mm
Velocidad eje X/Y	60.000 mm/min
Velocidad eje Z	12.000 mm/min
Revolución del husillo (máx.)	21.000 rpm
Potencia del husillo (máx.)	11 kW
Tensión de mando (c.c.)	24 V
Intensidad máx.	6,2 A
Tensión de servicio	3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Velocidad de mecanizado (máx.)	1500 mm/min
Dimensiones mínimas envolventes a sujetar	Anchura: 100 mm Altura: 100 mm Profundidad: 140 mm
Dimensiones máximas envolventes a sujetar	Anchura: 1.400 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 1.600 mm
Dimensiones mínimas piezas planas a sujetar	Anchura: 100 mm Altura: 100 mm Profundidad: 1,25 mm
Dimensiones máximas piezas planas a sujetar	Anchura: 2.450 mm Altura: 1.700 mm Profundidad: 5 mm

© Rittal 2025

Características

Maximum machinable area for enclosure panels	Anchura: 2.200 mm Altura: 1.700 mm
Superficie máx. de mecanizado en armarios	Anchura: 1.200 mm Altura: 1.600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2300
Peso bruto	2720
Código arancelario	84571090
EAN	4028177967526

Aprobaciones

© Rittal 2025 5