Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PC 4650.150 Sistema de armarios PC

Estado: 15/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



PC 4650.150 - Sistema de armarios PC Acero inoxidable

Sistemas de armarios PC sobre la base VX SE de acero inoxidable 1.4301, (AISI 304). Principio de construcción idéntico al de PC de chapa de acero. Práctica puerta dorsal para facilitar el acceso para trabajos de mantenimiento. Elevada protección de acceso gracias a los laterales y el techo moldeados, así como al bloqueo interior de la puerta transparente y cajón para teclado con cierre.







Características

Referencia	PC 4650.150
Ejecución	Acero inoxidable con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para equipos
Material	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Puerta en la parte posterior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Módulo para pantalla: cristal de seguridad monocapa, 4 mm
Superficie	Pulimentada, grano 400

© Rittal 2025 2

Características

Unidad de envase	Armario cerrado por la parte superior y lateral
	Puerta posterior con cierre de barras
	Puerta transparente arriba, bloqueada por el interior
	Bandeja para equipos
	Cajón para teclado con frontal abatible para utilizar como
	reposabrazos y soporte para ratón
	Bombín de seguridad, cierre n° 3524 E
	Puerta inferior con cierre de barras
	Chapas de entrada de cables, partidas
Dimensiones	Anchura: 600 mm
	Altura: 1.600 mm
	Profundidad: 630 mm
Grado de protección IP según IEC	IP 55
60 529	
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	98.5
Peso bruto	100.8
EAN	4028177959491
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Aprobaciones

Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3