Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4694.000 Estribo de montaje

Estado: 13/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



TS 4694.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.







Características

TS 4694.000
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Chapa de acero
Galvanizada
Incl. material de fijación
340 mm
En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior
En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior
En ancho de puerta 400 mm, con aldabilla
En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior
En la parte inferior/pupitre TP, en profundidad de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD

© Rittal 2025 2

Características

Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho/profundidad de zócalo de 400 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
Adecuado para	Tipo de armario: VX
	TS
	VX SE
	TP
	AX
	Ancho/Profundidad: 400 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	3.2
Peso bruto	3.52
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177108110
E-Number Sweden	E3465250
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3