

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3453.500

Bornes de conexión

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3453.500 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Características

Referencia	SV 3453.500
Descripción producto	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	16,5 x 15 mm
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión de conductores redondos	35 - 70 mm ²
Para grosor de barra	5 mm
Unidad de embalaje	15 pza(s).
Peso neto	1,515 kg
Peso bruto	1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Descripción producto	SV BORNE DE CONEXION 35-70mm ² - 15 P. D=5mm.

Aprobaciones

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK