

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318

Opción roscado de roscas

Estado: 4/07/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Opción roscado de roscas para Perforex LC 3030

Opción tallar rosca para centros láser Perforex LC incluyendo avellanador con elementos tensores para M3 – M10.



Características

Referencia	AS 4050.318
Ejecución	Alojamiento de herramientas móvil con 6 secciones Alojamiento herramientas Unidad de accionamiento adicional
Descripción producto	Opción de tallar rosca para centros láser Perforex LC.
Ventajas	Posibilidad de mecanización de proyectos con orificios roscados Equipamiento rápido y automático de la función láser a la función de roscado mediante la incorporación de un cabezal de mecanizado adicional
Unidad de envase	Avellanador Incl. elementos tensores para M3 – M10
Altura mecanizable (máx.)	600 mm
Grosor del material	5 mm
Adecuados para referencia	4050330
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	78 kg
Peso bruto	78 kg
Código arancelario	84669360

Características

ECLASS 8.0

36600890

Descripción producto

AS Función de talla de rosca LC 3015