

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.451 Pelacables S22

Estado: 7/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.451 - Pelacables S22

Máquina semiautomática para el pelado de cables de diferentes secciones

## Características

Referencia	AS 4050.451
Ejecución	Display táctil Contador de piezas totales integrado Contador de piezas diarias integrado Ajuste progresivo de la longitud de pelado
Descripción producto	Máquina semiautomática para el pelado de cables de diferentes secciones.
Ventajas	Fácil ajuste de la sección del cable mediante un botón Sencilla introducción de los cables Fácil manejo
Datos técnicos	Accionamiento eléctrico Zona sin aislamiento 0,05 - 6 mm <sup>2</sup> (AWG 30 - 10) Longitud sin aislamiento 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Longitud de extracción 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Longitud de introducción 22 mm (0.87 in.)
Unidad de envase	Pelacables S22 Embudo especial para la introducción de conductores finos Cuchilla de recambio
Dimensiones	Anchura: 190 mm Altura: 190 mm Profundidad: 295 mm
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente	70 VA
Tiempo del ciclo	0,5 s
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	8,5 kg
Peso bruto	9,06 kg

# Características

Código arancelario	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Descripción producto	AS Pelacables automático S22, 0,05-6mm <sup>2</sup>