#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 5316.816 Rack para redes/servidores VX IT

Estado: 19/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



# VX 5316.816 - Rack para redes/servidores VX IT con puerta perforada, con guías perfil de 19", Dynamic

Rack para redes/servidores VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Dynamic disponibles en diferentes dimensiones.







#### Características

VX 5316.816
Chapa de acero
Aluminio
Puerta frontal: aluminio, 1,25 mm
Puerta trasera: chapa de acero, 1,5 mm
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
RAL 7035
Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales
RAL 9005
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005

© Rittal 2025 2

#### Características

Unidad de envase	Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
	Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), partida en vertical, bisagras de 180°
	Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
	Guías perfil de 482,6 mm (19") Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
	12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) Gama IPPC
	Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.200 mm Profundidad: 1.200 mm
Unidades de altura	47 UA
Unidades de altura	47 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	150 mm / 325 mm
Instalation position in 19" area	delante y detrás
Distancia de niveles (estado de entrega)	725 mm
Fijación de 19"	atornilladas a elementos de profundidad arriba y abajo
Ejecución	Dynamic
Ejecución techo	varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores

© Rittal 2025

3

#### Características

sagras de
30°
lo de
adamente

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie

© Rittal 2025

### **Aprobaciones**

Explicaciones

Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 5