


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030

Tenaza crimpadora Flex

Estado: 18/04/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Tenaza crimpadora Flex para casquillos terminales

Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.



Características

Referencia	AS 4054.030
Ejecución	recto
Descripción producto	Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas	Alojamiento frontal o lateral de los casquillos terminales gracias a una cabeza giratoria Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable Alta calidad de compresión constante Bloqueo forzado con desbloqueo Autoajustable
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Pavonado, negro, mate
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado trapezoidal
Dirección de la entrada de cables	parte frontal y lateral
Dimensiones	Longitud: 180 mm
AWG	26 - 8
Para sección	0,14 - 10 mm ²

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,35 kg
Peso bruto	0,388 kg
Código arancelario	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descripción producto	AS Tenaza crimpadora Flex para casquillos terminales, sección 0.14 – 10 mm ² , 1 P.