

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

Estado: 7/02/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.710 - Centro de corte de pletinas y barras CW 120-S

La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de guías conductoras de corriente. El láser de precisión integrado facilita el proceso de corte y flexión. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.



Características

Referencia	AS 4055.710
Ejecución	Puntero láser (láser auxiliar) Potencia Clase 1
Descripción producto	La unidad de corte de la serie de productos CW 120-S es adecuada para el corte de pletinas y barras. La unidad puede montarse fácilmente sobre un banco de trabajo.
Ventajas	Claro ahorro de tiempo frente al corte manual
Cortar (máx.)	120 x 12 mm
Dimensiones máquinas	Anchura: 335 mm Altura: 370 mm Profundidad: 275 mm
Superficie de apoyo	Anchura: 283 mm Altura: 318 mm Profundidad: 372 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	21.3
Peso bruto	23.3
Código arancelario	84623290
EAN	4028177920651

Características

ETIM 9 EC004303

ETIM 8 EC004303

ECLASS 8.0 36600804

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad