## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





**ENCLOSURES** 

POWER DISTRIBUTION

Estado: 14/12/2025 (Fuerite: rittal.com/es-es)

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES





## VX 5301.243 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



## Características

Referencia	VX 5301.243
Ventajas	Sencilla manipulación
	Fácil de cerrar mediante cierres rápidos
	Óptimo acceso a todos los componentes
	La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo
	interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas,
	pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso
	Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los
	laterales sin herramientas
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	2 piezas laterales
	Carril de montaje
	6 bisagras
	4 cierres rápidos
	Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y
	trasera
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT
	Altura: = 2.200 mm
	Profundidad: = 800 mm

© Rittal 2025

## Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso bruto	25.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	97,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
EAN	4028177955844
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3