


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.680

Armario individual VX SE

Estado: 13/02/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5853.680 - Armario individual VX SE IP 66/NEMA 4X

Armario individual de acero inoxidable con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales. Elevada protección por IP 66/NEMA 4X.



Características

| | |
|------------|---|
| Referencia | SE 5853.680 |
| Material | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Superficie | Caja, dorsal y puerta: pulimentada, grano 400 Placa de montaje: galvanizada Suelo: desnudo |

Características

| | |
|---|--|
| Unidad de envase | Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Dorsal, desatornillable Placa de montaje Suelo, placa(s) entrada de cables Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje 18 x 39 mm |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 699 mm x 1.896 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 4X |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Tipo 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Código IK | IK10 |
| Número puertas | 1 |
| Observación | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400. |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 149 |
| Peso bruto | 153 |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177959392 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superficie Grado de protección |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |