## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# CP 6340.100 Compact-Panel

Estado: 6/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



## CP 6340.100 - Compact-Panel

Caja de mando con un elegante diseño de perfiles de aluminio extrusionado. Ideal para paneles de control pequeños. Equipamiento interior versátil







#### Características

Referencia	CP 6340.100
Ejecución	Con conexión de brazo soporte 90 x 71 mm para CP 40, acero
Descripción producto	Para pequeñas unidades de mando que puedan montarse en la placa frontal. La placa frontal se coloca desde la parte posterior y se fija desde el interior mediante piezas de adaptación con retentor. Posibilidad de utilizar placas frontales propias con un grosor de material de 2 a 6 mm. Dorsal con bisagras a izquierda o derecha. Bandeja del techo con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero.
Material	Bandeja del techo, del suelo: cinc fundido a presión Dorsal: aluminio Piezas laterales: perfil de aluminio extrusionado Tapas de tornillos: plástico
Superficie	Bandeja del techo, del suelo, laterales: texturizados Dorsal: anodizado natural
Color	RAL 7024

© Rittal 2025

#### Características

Unidad de envase	Bandeja de techo Bandeja de suelo Dorsal Piezas laterales Tapas de tornillos Incl. junta y pieza de adaptación con retenedor
Dimensiones	Anchura: 241 mm Altura: 388 mm Profundidad: 87 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Adecuado para anchura de panel frontal	178 mm
Adecuado para altura de panel frontal	350 mm
Ejecución	Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.62
Peso bruto	4.667
EAN	4028177382695
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

## **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3