


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.000

Optipanel

Estado: 14/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.000 - Optipanel

Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Para paneles pequeños y soluciones de mando. Diseño extremadamente delgado, casi no precisa más espacio que los propios componentes.



Características

Referencia	CP 6380.000
Ejecución	Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm
Ventajas	Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva Bajo peso pero con elevada estabilidad Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
Material	Caja: perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cantoneras de protección: plástico
General colour	Anodizado natural
Color	Caja: anodizado natural Cantos: RAL 7035 Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024
Unidad de envase	Caja con dorsal abisagrado Incl. juntas

Características

Dimensiones	Anchura: 526,6 mm Altura: 354,3 mm Profundidad: 110 mm
Pr. de montaje	100 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Adecuado para anchura de panel frontal	482,6 mm
Adecuado para altura de panel frontal	310,3 mm
Ejecución	Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C Bisagras en el dorsal en el lado de la caja más largo
Material básico	Aluminio
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 2 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5,86 kg
Peso bruto	6,168 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Descripción producto	CP OPTIPANEL-CAJA DE MANDO 19"x7UAx100mm

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK