Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6704.600 Partes inferiores

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



TP 6704.600 - Partes inferiores

Partes inferiores TopPult TP, con cuatro anchuras y dos profundidades diferentes, la base para cualquier solución TopPult. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.

Características

Referencia	TP 6704.600
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero
Superficie	Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja arriba abierta Puerta o puerta doble con cierre de barras (con profundidad de 400 mm en el frontal, con profundidad de 500 mm en el frontal y dorsal) Placa de montaje Chapas de entrada de cables
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	499 mm x 571 mm
Número puertas	1
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 675 mm Profundidad: 500 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Observación	Placa de montaje, ajustable en profundidad en retícula de 25 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).

© Rittal 2025

Características

Peso neto	42.6
Peso bruto	45
Código arancelario	94032080
EAN	4028177959880
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3